


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.731

Asennuskehys, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 23.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.731 - Asennuskehys, 482,6 mm (19") TS, CS perus- ja moduuliulkokaapeille

Etumaisen ja takimmaisen 482,6 mm (19")-tason asennukseen, hitsattu 482,6 mm (19")-asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyysuunnassa.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7856.731
Tuotekuvaus	Hitsattu 482,6 mm:n (19") asennuskehys voidaan kiinnittää haluttuun paikkaan syvyysuunnassa, ja se on tarkoitettu etumaiseen ja takimmaisen 482,6 mm:n (19") tason muodostamiseen. Asennuskehyksessä on sivuilla ja takana TS-kaappiprofiilin järjestelmärei'itys, joten siihen voidaan kiinnittää erilaisia TS-järjestelmälisävarusteita kuten kaapelien vedonpoistokiskot, kaapelinohjaussangat jne.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 482,6 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Kuormitettavuus	10000 N:aan asti staattinen kuormitus, kuormituksen ollessa tasainen kahteen 482,6 mm:n (19":n) asennuskehykseen, koko kaappikorkeudelta.
Ohje	482,6 mm:n (19":n) asennuskehyyksen ja tuuletinlevyn yhdistelmä ei ole mahdollinen. Aktiivista tuuletusta varten suositellaan modulaarisen tuuletinkaton käyttöä.

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: TS 8 CS-perusulkokaapit CS-moduuliulkokaapit Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
--------	---

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Nettopaino	13 kg
------------	-------

Bruttopaino	14 kg
-------------	-------

Tullitariffinimike	73269098
--------------------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------
