

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Kääntökehys, suuri, peitelevyllä

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Kääntökehys, suuri, peitelevyllä TS, VX SE, 800 mm leveille kaapeille

800 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, peitelevyllä, 482,6 mm (19")-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SR 7858.100
Rakenne	Raskasmallin rakenne, 19 tuuman taso sivulla
Tuotekuvaus	482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Kehys: sinkitty Peitelevy: maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. tankolukkojärjestelmän kaksoislehtiavainpesällä Kiinnitystarvikkeet Sis. asennussarjan, kaapin korkeus 2 000 mm
Avautumiskulma	130°
Asennusohje	Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
Ohje	Katso lisää asennusmahdollisuuksista tuotteen "Tekniset tiedot" ladattavat alta Kaksoisovilla varustettuihin TS- ja SE-kaappeihin, joiden korkeus on 1 800 ja 2 200 mm, on asennettava seuraavaksi pienempi kääntökehys lukkoon osumisen estämiseksi.
Kuormitettavuus (staattinen)	350 kg
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Korkeusyksiköt	40 U

ominaisuudet

Sopii kotelotyypille	TS VX SE
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24,757 kg
Bruttopaino	26,06 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Kääntökehys raskaille kuormill