


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

**Kaapelinvedonpoistokiskot,
syvyysuunnassa säädettävät**

Osavaltio: 15.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Kaapelinvedonpoistokiskot, syvyysuunnassa säädettävät TS, TE

TS ja 19"-asennuskehikseen, pituuden joustava sovitus kahden 19"-asennuskehiksen väliseen kiinnitysetäisyyteen.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7858.160
Tuotekuvaus	TS:ään ja TS IT:n profiilikiskoille kaapin syvyysuunnassa
Käyttöalueet	Kaapelien ohjaukseen kaapin rungossa ja kaapelien vedonpoistoon. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelinvedonpoistokiskot voidaan asentaa suoraan 19 tuuman asennusrunkoon taakse poikittain tai kaapin syvyysuuntaan kahden runkoprofilin väliin. Lisäruuvikiinnitys varmistaa rakenteen tukevuden. Kiskojen säädettävyys syvyysuunnassa mahdollistaa pituuden sovittamisen kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitystarvikkeet
Tasojen väli	325 - 575 mm
Ohje	Kiinnitysmitta + 152 mm = 19":n tasoetäisyys
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	1,104 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Vedonpoistokisko syvyysäädett. 4kpl