

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.050

## PSM-mittakisko CMC III:lle

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.050 - PSM-mittakisko CMC III:lle

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistokemoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnaisena mittausmahdollisuus CMC-III-järjestelmän yhteydessä.



## ominaisuudet

---

Tilausno

DK 7859.050

---

Tuotekuvaus

Mittakiskot liitettäviksi suoraan CMC III -järjestelmään. Mittakisko voidaan asentaa PSM-asennussarjalla pystysuoraan 2 000 mm korkeaan VX IT-, TS IT- tai TS-kaappiin. Kaikkien tärkeiden parametrien näyttö ja valvonta on mahdollista vaihe- ja syöttökohtaisesti. Integroitu näyttö mahdollistaa paikallisen seurannan. Etähallinta ja verkkoyhteys edellyttävät CMC III -järjestelmää.

---

# ominaisuudet

Hyödyt	Modulaarisesti laajennettava järjestelmä 16 A ja 32 A vaihevirralle Erilaiset PSM-pistokemoduulit (pistokeversiot) PSM-moduulit liitettävissä käytön aikana Helppo asentaa CAN-Bus suoraan liitäntään CMC III -järjestelmään (RJ 45, 2 x liitin) Monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot (CMC III:n kautta) Korkea luotettavuus ja yhden prosentin mittaustarkkuus Energiatehokas sähkösuunnittelu – vähäinen energiankulutus Laadukas alumiinikotelo, joustavasti asennettavissa Virranjakelu CMC III -järjestelmän kautta (24 V DC) Enintään 8 järjestelmää liitettävissä CMC III Processing Unitiin Enintään 4 järjestelmää liitettävissä CMC III Processing Unit Compactiin
Materiaali	Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Liitäntätapa (sähköinen)	Liitin
Määrä	2
Vaiheluku / syöttö	3~
Sisäänmenojännite	230 V/400 V (50/60 Hz)
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Moduulipistokepaikat (maks.)	6
Direktiivit	Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU EMV-direktiivi 2014/30/EU
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Normit	EN 61000-6-1 EN 61 000-6-2 EN 55 022
Measurement functions, description	Jännite V, Virta A, Taajuus Hz Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia Tehokerroin (cos phi) Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus Mittaus / vaihe tai syöttö

# ominaisuudet

---

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TS Korkeus: 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,021 kg
Bruttopaino	4,36 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306
Tuotekuvaus	PSM-mittakisko CMCIII 2x3x16A CAN

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	IEC CB VDE
------------	---------------