


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19" asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.



ominaisuudet

Tilausno	DK 7859.080
Tuotekuvaus	Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19" asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla.
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pituus	1 695 mm
Liitântätapa (sähköinen)	Wago-liitin X-COM
Määrä	2
Vaiheluku / syöttö	3~
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Moduulipistokepaikat (maks.)	6
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Asennusohje	Erilaisia liitântäkaapeleita myös 1-vaiheiseen liitântään
Mitat	Pituus: 1.695 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: ≥ 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,5 kg
Bruttopaino	2,8 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Tuotekuvaus	DK modulaarinen PDU, PSM-kisko, modulaarinen sähkönjakelu pystysuoraan asennukseen, Zero-U-Space 800 mm leveisiin IT-telineisiin, 3~, 16 A, pituus 1695 mm, moduulipaikat: 6, syöttö: 2, liitäntä: kotelon korkeudelle 2000 mm, alumiiniprofili, luonnon anodisoitu.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------