

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 7859.090

## PSM Zero-U-Space

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19" asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.



## ominaisuudet

Tilausno	DK 7859.090
Tuotekuvaus	Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19" asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla.
Materiaali	Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pituus	1 695 mm
Liitântäkaapeliin pituus	3 m
Liitântätapa (sähköinen)	kiinteä/CEE
Määrä	1
Vaiheluku / syöttö	1~
Nimellisvirta (maks.)	32 A
Moduulipistokepaikat (maks.)	5
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Mitat	Pituus: 1.695 mm

# ominaisuudet

---

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: ≥ 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,9 kg
Bruttopaino	5,2 kg
Tullitariffinimike	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Tuotekuvaus	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

# Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------