


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19" asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausno | DK 7859.090 |
| Tuotekuvaus | Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19" asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla. |
| Materiaali | Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi |
| Pituus | 1 695 mm |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 3 m |
| Liitäntätapa (sähköinen) | kiinteä/CEE |
| Määrä | 1 |
| Vaiheluku / syöttö | 1~ |
| Nimellisvirta (maks.) | 32 A |
| Moduulipistokepaikat (maks.) | 5 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Mitat | Pituus: 1.695 mm |

ominaisuudet

| | |
|------------------------------------|---|
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT Korkeus: ≥ 2.000 mm |
| Käyttölämpötila-alue | 5 °C...45 °C |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...90 % |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4,9 kg |
| Bruttopaino | 5,2 kg |
| Tullitariffinimike | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Tuotekuvaus | DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|