

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

PSM-pistorasiamoduulit

Osavaltio: 20.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.222 - PSM-pistorasiamoduulit

Erilaiset moduulit voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7859.222
Rakenne	kytkettävä lähtöjen erillisellä virtamittauksella
Tuotekuvaus	Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla.
Materiaali	Profiili: Alumiini, eloksoitu Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
Pituus	250 mm
Terminen ylivirtasuoja	pistorasiamoduulia kohti
Nimelliskäyttöjännite	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Tarvittavat moduulipaikat (määrä)	2
Mitat	Pituus: 250 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %

ominaisuudet

Pistorasiat	8 x C13-pistoke
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.039
Bruttopaino	1.08
Tullitariffinimike	85369001
EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------