

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

IT-verkkokaappi, lasiovi esiasennettuna, 19":n profiilikiskot, sivuseinät ja jalusta.



ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.050
Rakenne	1. sukupolvi laiteovella sivuseinillä

ominaisuudet

Hyödyt	<p>Kattolevy, moniosainen, umpinainen, koostuu hitsatusta keskiosasta ja ilman työkaluja ulkosivuihin integroiduista kaapeliyhjainkiskoista</p> <p>Aukot molemmilla puolilla kaapelointia varten koko kaapin syvyydellä</p> <p>Kattolevyn keskiosa ja kaapeliyhjainkiskot pyöristetyillä reunoilla järjestelmälliseen kaapelien sisäänvientiin minimaalinen taivutussäde huomioon ottaen</p> <p>Katto, sis. peitetyn aukon tuuletinyksikössä aktiivisen ilmastoinnin aikaansaamiseksi</p> <p>Kaapelointia varten kaapeliyhjainkiskot voi helposti poistaa ilman työkaluja ja liittää takaisin napsauttamalla</p> <p>Integroitu taivutussäde auttaa kaapeliyhjausta välttämään teräviä kulmia</p> <p>Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti</p> <p>Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy</p> <p>Kaapeliyhjauksen "vesiputous"-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliyhjaus katon kautta</p> <p>Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle</p> <p>TS- ja VX-yhteensopivat varusteet</p> <p>Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle</p>
Materiaali	<p>Kotelo: teräslevy</p> <p>Ovi: teräslevyä, 1,2 mm</p> <p>Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm</p> <p>19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm</p> <p>Kotelo: teräslevy</p> <p>Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm</p> <p>Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm</p>
Pintakäsittely	<p>Kaappirunko: Pohjamaalattu</p> <p>Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus</p>
General colour	RAL 7035
Väri	<p>RAL 7035</p> <p>Johdinkehys, katto ja ovet sis. kahvat: RAL 7035</p> <p>Sisärakenteet: RAL 9005</p>

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Teräslevylaitteovi edessä, 130°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana Koestettu rungon maadoitus EN 60 950:n mukaan, asennettu Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm 4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen) Jalustan peitelevyt, ilmastoidut (sis. toimitukseen) Harjasetti kaapeleiden kattoläpivientiin (kuuluu toimitukseen) 10 kaapelinojhaussankaa, metallia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen) 24 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen) 50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen) 4 kaapelikiskoa kaapelien vedonpoistoon kaapin syvyys suunnassa kaarikiinnikkeiden avulla (sis. toimitukseen) IPPC-lava 19":n profiilikiskot
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Jalustan korkeus	100 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 100 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
19":n kiinnitys	Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana
Rakenne	esiasennettu sivuseinillä
Kattotyyppi	Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten
Takaoven toteutus	Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus	Teräslevylaitteovi edessä, 130°-saranat

ominaisuudet

Rakenne 19"-taso(t)	19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus	5000 N
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	140 kg
Bruttopaino	148 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Esiasennettu TX CableNet -verkkokaappi, laiteovi etupuolella ml. Design-kahva, teräslevyovi takana, sivuseinät ja jalusta sekä tärkeimmät kaapelinohjainosat, LxKxS: 800x2000+100x800 mm, 42 U

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------