

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.100

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.100 - TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.



## ominaisuudet

|                |  |
|----------------|--|
| Tilausno       | TX 7888.100  |
| Rakenne        | 1. sukupolvi<br>tuuletettu<br>sivuseinillä   |
| Hyödyt         | Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen<br>Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen<br>Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle<br>Aktiivisten ja passiivisten verkkokomponenttien asentaminen mahdollista tuuletettujen ovien ansiosta<br>Oven kätisyys vaihdettavissa<br>Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle |
| Materiaali     | Katto: Teräslevy, 1,5 mm<br>Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm<br>Ovi: teräslevyä, 1,2 mm<br>19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm   |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu<br>Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus  |

# ominaisuudet

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Väri                              | RAL 7035   |
| Toimitus                          | Rei'itetyt ovet edessä ja takana<br>Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä<br>Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E<br>Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten<br>Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana<br>Teräslevyovi edessä, rei'itetty, yksiosainen, 130°:n saranat<br>Teräslevyovi takana, rei'itetty, yksiosainen, 130°:n saranat<br>IPPC-lava |
| Mitat                             | Leveys: 800 mm<br>Korkeus: 2.000 mm<br>Syvyys: 1.000 mm  |
| Korkeusyksiköt                    | 42 U   |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 645 mm   |
| Rakenne                           | sivuseinillä   |
| Design doors                      | tuuletettu   |
| Kuormitettavuus                   | 5000 N   |
| Pohjamateriaali                   | Teräslevy  |
| Pakkausyksikkö                    | 1 kpl  |
| Nettopaino                        | 125 kg   |
| Bruttopaino                       | 135 kg   |
| Tullitariffinimike                | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC002499   |
| ETIM 8                            | EC002499   |
| ECLASS 8.0                        | 27180207   |
| Tuotekuvaus                       | Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035   |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK