



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.120

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 27.10.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.120 - TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.



ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.120
Rakenne	1. sukupolvi tuuletettu sivuseinillä
Hyödyt	Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle Aktiivisten ja passiivisten verkkokomponenttien asentaminen mahdollista tuuletettujen ovien ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Katto: Teräslevy, 1,5 mm Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus

ominaisuudet

Väri	RAL 7035
Toimitus	Rei'itetyt ovet edessä ja takana Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana Teräslevyovi edessä, rei'itetty, yksiosainen, 130°:n saranat Teräslevyovi takana, rei'itetty, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisynterille ja turvalukolle 3524 E IPPC-lava
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm
Korkeusyksiköt	47 U
Korkeusyksiköt	47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	645 mm
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	tuuletettu
Kuormitettavuus	5000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	138.7
Bruttopaino	146
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177963412
E-Number Sweden	E7238495
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK