

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.220

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.220 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



## ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.220
Rakenne	1. sukupolvi laiteovella sivuseinillä
Hyödyt	Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy Kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle TS- ja VX-yhteensopivat varusteet Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus

# ominaisuudet

General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Teräslevylaitteovi edessä, 130°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana IPPC-lava 19":n profiilikiskot
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	47 U
Korkeusyksiköt	47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	645 mm
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	kiinni
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus	5 000 N
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	150 kg
Bruttopaino	157,85 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK