

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.228

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.228 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.228
Rakenne	1. sukupolvi laiteovella sivuseinillä
Hyödyt	Asennuspaikaltaan vaihteleva kaapelivienti Kaapelien turvallinen sijoittaminen niin, että kriittinen kaapelin taivutussäde säilyy Kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti: helppo ja turvallinen kaapeliohjaus katon kautta Helppo pääsy: sivuseinien ja ovien yksinkertainen asentaminen ja purkaminen varmistaa nopean pääsyn kotelon sisälle TS- ja VX-yhteensopivat varusteet Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus

ominaisuudet

General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä Teräslevylaitteovi edessä, 130°-saranat Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E Kattolevy, hitsattu, kaapeliohjauksen "vesiputous"-konsepti sivulla, piiloleikkaus tuuletinlevyä varten Kaksi 482,6 mm:n (19") profiilikiskoa edessä ja takana IPPC-lava 19":n profiilikiskot
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.200 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	47 U
Korkeusyksiköt	47 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	kiinni
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus	5 000 N
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	127 kg
Bruttopaino	131,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX Cable Net -verkkokaappi ja laiteovi, 800x2200x800 mm, 47 U, sekä sivuseinät, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK