


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.300

## Harjasetti

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.300 - Harjasetti TX CableNetille

Aukotukset kattolevyssä voidaan peittää harjaslaipalla.



## ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.300
Hyödyt	Yksinkertaiseen asennukseen leikkauksen reunaan
Materiaali	Muovikannatin ja harjareunus Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0 Harjakset: Muovia, UL 94-HB
Harjasten pituus	70 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TX CableNet Syvyys: = 600 mm = 800 mm = 1.000 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,511 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	TX Harjaslaippa, S x P: 88 mm x 860 mm, harjan päälistan korkeus 7,6 mm, harjasten pituus 70 mm, kaapeleiden kattoläpivienttiin