


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.310

Kaapelihäkki

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.310 - Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkkosovelluksissa.



ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.310
Tuotekuvaus	Suurten kaapelimäärien järjestelmälliseen sijoitteluun rivityksessä.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Kiinnittäminen klipsielementeillä
Mitat	Leveys: 300 mm Syvyys: 120 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TX CableNet Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Kaapelihäkki TX CableNetille, LxKxS: 300x2000x120 mm, RAL 9005, Standard 50x50mm suojaverkko muotoiltu C-poikkileikkaukseksi, suurten kaapelimäärien organisointiin kaappirivityksellä. Kiinnitys klipsielementeillä