



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.311 Kaapelihäkki

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.311 - Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkkosovelluksissa.



## ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.311
Tuotekuvaus	Suurten kaapelimäärien järjestelmälliseen sijoitteluun rivityksessä.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Kiinnittäminen klipsielementeillä
Mitat	Leveys: 300 mm Syvyys: 120 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TX CableNet Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.200 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	5,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Kaapelihäkki TX CableNetille, LxKxS: 300x2200x120 mm, RAL 9005, Standard 50x50mm suojaverkko muotoiltu C-poikkileikkaukseksi, suurten kaapelimäärien organisointiin kaappirivityksellä. Kiinnitys klipsielementeillä