

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.410

Verkkokaappi TE 8000

Osavaltio: 31.1.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.410 - Verkkokaappi TE 8000

TE 8000 -verkkokaappi laiteovella

ominaisuudet

Tilausnro	TE 7888.410
Rakenne	sivuseinillä
Hyödyt	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali	Teräslevy Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Asennuskehys: pohjamaalattu Levyosat: pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Laiteovi edessä, sis. 130° saranat, Design-kahva ja turvalukko 3524 E Teräslevyovi takana, sis. 130° saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 600 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	11 U
Korkeusyksiköt	11 U

ominaisuudet

Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	130 mm / 130 mm /
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	495 mm
Kuormitettavuus	4 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	42
Bruttopaino	47
EAN	4028177801394
E-Number Sweden	E7239995
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------