


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7888.612

## Harjasetti

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7888.612 - Harjasetti TE 8000 -kaappeihin

Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7888.612
Tuotekuvaus	Kaapeleiden kattoläpivientiin.
Hyödyt	Yksinkertaiseen asennukseen leikkauksen reunaan
Materiaali	Muovikannatin ja harjareunus Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0 Harjakset: Muovia, UL 94-HB
Harjasten pituus	30 mm
Pituus	590 mm
Mitat	Leveys: 19 mm Pituus: 590 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TE 8000 Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,272 kg
Bruttopaino	0,318 kg
Tullitariffinimike	96035000
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	TE 8000 HARJASSARJA