

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.618

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.618 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.618
Rakenne	2. sukupolvi laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19":n profiilikiskot, säädettävissä syvyysuunnassa Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035

ominaisuudet

Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi.
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	sivuseinillä
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	68 kg
Bruttopaino	78 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX CableNet, lasiovella, kattolevyllä, sivupaneelit, 19"-profiilikiskoilla, KxKxS: 600x1200x800 mm, RAL 7035.

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
