

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.626

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 17.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.626 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | TX 7888.626 |
| Rakenne | 2. sukupolvi laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä |
| Tuotekuvaus | Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin. |
| Hyödyt | Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19":n profiilikiskot, säädettävissä syvyysuunnassa Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm |
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Toimitus | Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvilla kiinnitetty kattopelti peitetyllä, takapuolisella kaapelin sisäänviennillä poikkisuunnassa sekä keskisellä, suojatulla aukolla tuuletinmoduulin yksinkertaiseksi integroimiseksi. |
| Mitat | Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm |
| Korkeusyksiköt | 42 U |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 345 mm |
| Rakenne | sivuseinillä |
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen |
| Etuoven toteutus | Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105° |
| Kuormitettavuus | 5000 N |
| Kuormitettavuus (staattinen) | 500 kg |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 20 |
| Ohje | Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen. |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 92 kg |
| Bruttopaino | 102,5 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |

ominaisuudet

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|--|
| Tuotekuvaus | TX CableNet, lasiovella, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"- profilikiskoilla, KxKxS: 600x2000x600 mm, RAL 7035 |
|-------------|--|

Hyväksynät

| | |
|------------|--------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|