

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.718

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.718 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

| | |
|-------------|--|
| Tilausno | TX 7888.718 |
| Rakenne | 2. sukupolvi purettava laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä |
| Tuotekuvaus | Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin. |
| Hyödyt | Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas, purettava runkokonsepti. Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädettävissä Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle |
| Materiaali | Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm |

ominaisuudet

| | |
|--|--|
| Pintakäsittely | Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus |
| General colour | RAL 7035 |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, purettava, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle. |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm |
| Korkeusyksiköt | 24 U |
| Tasojen etäisyys (toimitettaessa) | 445 mm |
| 19":n kiinnitys | purettava |
| Rakenne | sivuseinillä |
| Takaoven toteutus | Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen |
| Etuoven toteutus | Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105° |
| Kuormitettavuus | 5000 N |
| Kuormitettavuus (staattinen) | 500 kg |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 20 |
| Ohje | Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen. |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 83 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Bruttopaino | 93 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Tuotekuvaus | TX CableNet, lasiovella, purettava runko, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"-profiilikiskoilla, LxKxS: 800x1200x800 mm, RAL 7035 |

Hyväksynät

| | |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |