

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.721

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 2.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.721 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.721
Rakenne	2. sukupolvi purettava laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä
Tuotekuvaus	Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas, purettava runkokonsepti. Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19":n profiilikiskot, joiden leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää. Purkamismahdollisuus
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm

ominaisuudet

Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, purettava, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	645 mm
19":n kiinnitys	purettava
Rakenne	sivuseinillä
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	123,5 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	133,5 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, purettava kaappi, LxKxS: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus