

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.738 - TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.



ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.738
Rakenne	2. sukupolvi purettava tuuletettu sivuseinillä
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädetävissä Purkamismahdollisuus Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Katto: Teräslevy, 1,5 mm Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus

ominaisuudet

Väri	RAL 7035
Toimitus	Rei'itetty ovet edessä ja takana Kaappirunko, purettava, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
19":n kiinnitys	purettava
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	tuuletettu
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu Reikälevyissä vapaata pintaa n. 78 %
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	104,5 kg
Bruttopaino	114,5 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX CableNet, rei'itetty ovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, purettava kaappi, LxKxS: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus