

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.818

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.818 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



## ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.818
Rakenne	2. sukupolvi laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä
Tuotekuvaus	Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19":n profiilikiskot, joiden leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää. VX-jalustajärjestelmä, tuuletettu, yksinkertaista kaapelin sisäänvientiä varten lattia-alueen kautta tai rivityksen sisällä, tukee lisäksi ilmastointia.
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035

# ominaisuudet

Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	sivuseinillä
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	81 kg
Bruttopaino	81 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------

---

Tuotekuvaus	TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, LxKxS: 800x1200x800 mm, RAL 7035
-------------	--

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---