


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.831

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.831 - TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.



## ominaisuudet

Tilausno	TX 7888.831
Rakenne	2. sukupolvi tuuletettu sivuseinillä
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädettävissä Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Katto: Teräslevy, 1,5 mm Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Rei'itetyt ovet edessä ja takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	645 mm
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	tuuletettu
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu Reikälevyissä vapaata pintaa n. 78 %
Kuormitettavuus	5000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	117,5 kg
Bruttopaino	118,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX CableNet rei'itetyillä ovilla, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"-profiilikiskoilla, 800x2000x1000 mm, 42 U, RAL 7035

## Hyväksynnät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK