

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.838

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.838 - TX Cable Net -verkkokaappi tuuletetuilla ovilla

Kaapelien hallinnan uusi taso. TX CableNet -verkkokaapissa yhdistyvät vuosien kokemukset IT-räkkinä, joka täyttää kaikki toimintaan ja laatuun liittyvät vaatimukset.



## ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.838
Rakenne	2. sukupolvi tuuletettu sivuseinillä
Hyödyt	Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten 19":n profiilikiskot, joiden leveyttä ja syvyyttä voidaan säätää. Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Katto: Teräslevy, 1,5 mm Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Väri	RAL 7035

# ominaisuudet

Toimitus	Rei'itetyt ovet edessä ja takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	sivuseinillä
Design doors	tuuletettu
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu
Etuoven toteutus	Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä Reikälevyissä vapaata pintaa n. 78 %
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	105 kg
Bruttopaino	106 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX Cable Net -verkkokaappi, 800x2000x800 mm, 42 U, rei'itetty ovi, RAL 7035

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK