

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.875

## Verkkokaappi TE 8000

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.875 - Verkkokaappi TE 8000 tuuletettu

Purettava IT-kaappijärjestelmä ja syvyys säädettävät 482,6 mm:n (19") asennuskehukset.

## ominaisuudet

Tilausno	TE 7888.875
Hyödyt	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Asennuskehys: pohjamaalattu Levyosat: pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 %), edessä Design-kahva, 130°:n saranat, turvalukko 3524 E Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 %), takana 130°:n saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.200 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	24 U
Korkeusyksiköt	24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	80 mm / 130 mm

## ominaisuudet

Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Kuormitettavuus	7 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	69 kg
Bruttopaino	70 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TE 8000 600X1200X1000MM 24U

## Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus