


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.882

Verkkokaappi TE 8000

Osavaltio: 21.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.882 - Verkkokaappi TE 8000 tuuletettu

Purettava IT-kaappijärjestelmä ja syvyys säädettävät 482,6 mm:n (19") asennuskehukset.

ominaisuudet

Tilausnro	TE 7888.882
Hyödyt	Ei erillistä runkoa Optimaalinen käsiteltävyys Helppo kuljettaa purettavuuden ansiosta Oven kätisyys vaihdettavissa
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Asennuskehys: pohjamaalattu Levyosat: pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava 482,6 mm:n (19":n) asennuskehys, edessä ja takana, säädettävissä syvyys suunnassa Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 %), edessä Design-kahva, 130°:n saranat, turvalukko 3524 E Teräsovi ilmanvaihdolla (rei'itetyssä osassa vapaata tilaa > 67 %), takana 130°:n saranat, turvalukko 3524 E Avonainen pohjakehikko (voidaan varustaa moduulilevyillä) Kattolevy, sis. peitetyn aukon kaapeliläpiviennille ja tuulettimelle 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) 4 korotuspalaa, 20 mm, kattolevyn korotukseen, sis. toimitukseen Rivityssarja
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	80 mm / 130 mm

ominaisuudet

Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Kuormitettavuus	7 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	68 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TE 8000 600x2000x1000mm 42U ilmastoitu

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------