

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.898

## TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 10.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.898 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



## ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.898
Rakenne	2. sukupolvi esiasennettu laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä
Tuotekuvaus	Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
Hyödyt	Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädettävissä Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten VX-jalustajärjestelmä, tuuletettu, yksinkertaista kaapelin sisäänvientä varten lattia-alueen kautta tai rivityksen sisällä, tukee lisäksi ilmastointia. Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle

# ominaisuudet

Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Harjaslaippa 19":n yhdistelmäkipso 50 Torx-ruuvia M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen) Kaapelinohjaussangat (toimitetaan irrallaan) Sis. kiinnitystarvikkeet Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	esiasennettu sivuseinillä
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	132.5
Bruttopaino	142.5
Tullitariffinimike	94032080
EAN	4028177994645
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------