

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.898

TX Cable Net -verkkokaappi

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.898 - TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.



ominaisuudet

Tilausnro	TX 7888.898
Rakenne	2. sukupolvi esiasennettu laiteovella sivuseinillä Kattolevyllä
Tuotekuvaus	Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
Hyödyt	Kattoa voidaan käyttää kaapeloinnissa sekä tuuletinmoduulin asennukseen Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyysäädettävissä Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten VX-jalustajärjestelmä, tuuletettu, yksinkertaista kaapelin sisäänvientiä varten lattia-alueen kautta tai rivityksen sisällä, tukee lisäksi ilmastointia. Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: teräslevyä, 1,2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm 19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus

ominaisuudet

General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa Sivuseinät Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm Harjaslaippa 19":n yhdistelmäkisko 50 Torx-ruuvia M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen) Kaapelinohjaussangat (toimitetaan irrallaan) Sis. kiinnitystarvikkeet Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	445 mm
Rakenne	esiasennettu sivuseinillä
Takaoven toteutus	Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus	Lasiovi, yksiosainen yksiruutuisella turvalasilla 3 mm Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus	5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)	500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 20
Ohje	Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	132,5 kg
Bruttopaino	142,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Tuotekuvaus	TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, esiasennettu, LxKxS: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------