


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Jakokaapit

Osavaltio: 17.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Jakokaapit TE 8000 avoin

Ihanteellinen käsiteltävyys kaikilta sivuilta asennustöiden yhteydessä.

ominaisuudet

Tilausnro	TE 7888.940
Hyödyt	Ihanteellinen käsiteltävyys kaikilta sivuilta asennustöiden yhteydessä. Esteetön ilmavirta avoimen rakenteen ansiosta. Kiinnitystasojen etäisyys on portaattomasti säädettävissä.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
General colour	RAL 7035
Väri	RAL 7035
Toimitus	Itsekantava asennuskehys, 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystaso edessä ja takana Kattolevy, jossa on valmius kaapeliohjurin kiinnitykseen Avoin pohjakehikko, 2 järjestelmäkiskoa yksilöllisiä asennuksia varten kaapin leveyssuunnassa 4 säätöjalkaa, M10 (sis. toimitukseen) Kattolevy, jossa harjalista takana poikittain
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 1.000 mm
Korkeusyksiköt	42 U
Korkeusyksiköt	42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana	80 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)	745 mm
Kuormitettavuus	7 000 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	33 kg
Bruttopaino	35 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Tuotekuvaus	TE 8000 600x2000x1000 42U avoin