


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.133

## PDU international, rakenne basic

Osavaltio: 18.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.133 - PDU international, rakenne basic

IT-kaapin virranjakelu, eri versioita. Tulo CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä C13- ja C19-lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW.

## ominaisuudet

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                              | DK 7955.133                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rakenne                                | PDU Basic                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tuotekuvaus                            | Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. |
| Materiaali                             | Alumiiniprofiili, musta eloksointi                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mitat                                  | Leveys: 44 mm<br>Syvyys: 62 mm<br>Pituus: 1.365 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Pistokkeiden määrä ja tyyppi           | 24 x C13 / 6 x C19                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pistorasiat                            | 24 x C13-pistoke<br>6 x C19-pistoke                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nimellisvirta (maks.)                  | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Syötöt                                 | Määrä: 1<br>Vaiheluku / syöttö: 3~                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liitäntäkaapeliin pituus               | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liitântatapa (sähköinen)               | CEE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direktiivit                            | EMV-direktiivi 2014/30/EU<br>Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU                                                                                                                                                                                                       |
| Normit                                 | EN 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Käyttölämpötila-alue                   | 0 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ominaisuudet

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...95 %                            |
| Varastointilämpötila-alue          | -25 °C...70 °C                       |
| Sopii:                             | Kaappityyppi: TS IT: $\geq 1.800$ mm |
| Pakkausyksikkö                     | 1 kpl                                |
| Nettopaino                         | 5.634                                |
| Bruttopaino                        | 5.931                                |
| Tullitariffinimike                 | 85366990                             |
| EAN                                | 4028177684959                        |
| ECLASS 8.0                         | 27142604                             |