


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.134

PDU international, rakenne basic

Osavaltio: 1.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.134 - PDU international, rakenne basic

IT-kaapin virranjakelu, eri versioita. Tulo CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä C13- ja C19-lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.134
Rakenne	PDU Basic
Tuotekuvaus	Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 62 mm Pituus: 1.710 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	36 x C13 / 6 x C19
Pistorasiat	36 x C13-pistoke 6 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	32 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitântatapa (sähköinen)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 60950-1
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C

ominaisuudet

Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: ≥ 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604