

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.135

## PDU international, rakenne basic

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.135 - PDU international, rakenne basic

IT-kaapin virranjakelu, eri versioita. Tulo CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä C13- ja C19-lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.135
Rakenne	PDU Basic
Tuotekuvaus	Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 62 mm Pituus: 1.405 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	42 x C13
Pistorasiat	42 x C13-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE
Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 60950-1
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C

# ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: $\geq 1.800$ mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,5 kg
Bruttopaino	4,7 kg
Tullitariffinimike	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	PDU Basic 16A/3P CEE 42xC13