

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.211

PDU international, rakenne metered

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.211 - PDU international, rakenne metered

Kompakti virranjakelu ja energianmittaus joko vaihe- tai syöttökohtaisesti. Nopea yleiskuva koko IT-kaapin tehontarpeesta. Jakeluteho jopa 22 kW.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.211
Rakenne	PDU, metered
Tuotekuvaus	Energianmittaus vaiheittain eli koko IT-kaapin tehontarve. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen – TS IT -kaapissa asennukseen ei tarvita työkaluja. OLED-näyttö näyttää energian kulutuksen. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 62 mm Pituus: 1.370 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	24 x C13 / 4 x C19
Pistorasiat	24 x C13-pistoke 4 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	32 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

ominaisuudet

Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 60950-1
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	5 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	PDU 32A/1P CEE 24xC13/4xC19 -mitattava