

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU international, versio metered

Osavaltio: 16.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU international, versio metered

Älykäs virranjakelu ja kattavat hallintatoiminnot virran- ja tehonvalvontaan.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.238
Rakenne	PDU, metered
Tuotekuvaus	High Power -virranjakelu käytettäväksi IT-palvelinkaapeissa. Blade PDU metered tarjoaa useita toimintoja virran ja tehon vaihekohtaiseen valvontaan ja mittaukseen. OLED-väri näyttön kautta tehdään perustoimintojen asetukset sekä seurataan laitteen käyttötietoja. PDU:n etäkäyttö on mahdollista verkkoliittymän kautta. Käyttöparametrit voidaan viedä DCIM-ohjelmistoon SNMP:n kautta. CAN-Bus väylään voidaan liittää jopa neljä anturia (lämpötila/kosteus/käyttö) ympäristön valvontaa varten.
Hyödyt	Verkkoliitäntä TCP/IP, SNMP
Tekniset tiedot	Ylimääräisten IEC 60320-, C13- ja C19-pistokepaikkojen yleinen pistokelukitus ja sulkeminen mahdollista MTBF (40 °C): 80 000 tuntia
Materiaali	Teräslevy, pulverimaalattu
Väri	RAL 9005
Measurement functions, description	Mittaus / vaihe tai syöttö Jännite V, Virta A, Taajuus Hz Aktiivinen teho kW, aktiivinen energia kWh Näennäisteho kVA, näennäisenergia kVAh

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 450 mm Korkeus: 135 mm Syvyys: 380 mm Pituus: 4 U
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	12 x C13 / 12 x C19
Pistorasiat	12 x C13-pistoke 12 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)	63 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE
Kontaminaatioaste	2
Liitännät	Integroitu verkkopalvelin, liityntä RJ45:n kautta
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Direktiivit	Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU EMV-direktiivi 2014/30/EU
Normit	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokollat	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...90 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.200 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604