


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, Rakenne basic

Osavaltio: 23.8.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, Rakenne basic

Kompakti rakenne mahdollistaa nopean asennuksen TS IT -verkko- ja palvelinkaappien Zero-U-Space-tilaan. Syöttökaapeli CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä BS 1363 -lähtö (UK). Jakeluteho 3,7–22 kW.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7955.510
Tuotekuvaus	Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. PDU on mahdollista asentaa jälkikäteen. TS IT -kaappiin asennus on mahdollista myös ilman työkaluja.
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 62 mm Pituus: 440 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	6 x C13 / 1 x C19
Pistorasiat	6 x GB (tyyppi G, BS 1363)
Nimellisvirta (maks.)	13 A
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	UK
Käyttölämpötila-alue	0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.24
Bruttopaino	1.42

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604