

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.310

Liukukisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.310 - Liukukisko TE-kaappeihin

Asennus etumaisen ja takimaisen kiinnitystason väliin, raskaiden tuumaisten komponenttien tukemiseen.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7963.310
Tuotekuvaus	Asennetaan etumaisen ja takimaisen 19 tuuman kiinnitystason väliin. Liukukiskojen avulla voidaan tukea painavia tuumaisia komponentteja.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	395 mm
Load capacity static	800 N
Tukipinta	Leveys: 85 mm Syvyys: 324 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TE 8000 EL
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,56 kg
Bruttopaino	1,76 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK Slide rail, support surface WxD: 85x324 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 395 mm, For TE