

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.610

Liukukisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.610 - Liukukisko TE-kaappeihin

Asennus etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin, raskaiden tuumaisten komponenttien tukemiseen.

ominaisuudet

Tilausno	DK 7963.610
Tuotekuvaus	Asennetaan etumaisen ja takimmaisen 19 tuuman kiinnitystason väliin. Liukukiskojen avulla voidaan tukea painavia tuumaisia komponentteja.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	695 mm
Load capacity static	800 N
Tukipinta	Leveys: 85 mm Syvyys: 624 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TE 8000
Asennusmitat	Installation depth for components: 482,6 mm Asennusleveys komponenteille: 19"
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,066 kg
Bruttopaino	3,266 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK Slide rail, support surface WxD: 85x624 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 695 mm, For TE