


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.102 PDU basic

Osavaltio: 14.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.102 - PDU basic

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.



## ominaisuudet

|             |  |
|-------------|--|
| Tilausno    | DK 7979.102  |
| Rakenne     | Rakenne 19"  |
| Tuotekuvaus | Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).     |
| Hyödyt      | Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja<br>Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)<br>Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle |
| Materiaali  | Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi<br>Pistokepaikat: muovi   |
| Toimitus    | Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle<br>Sis. kiinnitystarvikkeet<br>Ilman liitäntäkaapelia, asiakkaan on tilattava itse  |
| Vaihtoehdot | Tyyppin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon<br>Muut kotelovärit mahdollisia  |

# ominaisuudet

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Mitat                              | Korkeus: 44 mm<br>Syvyys: 144 mm<br>Pituus: 450 mm   |
| Pistokkeiden määrä ja tyyppi       | 8 x C13  |
| Nimelliskäyttöjännite              | 230 V (AC)   |
| Nimellisvirta (maks.)              | 16 A   |
| Nimellisteho                       | 3,7 kW   |
| Syötöt                             | Määrä: 1<br>Vaiheluku / syöttö: 1~   |
| Liitântätapa (sähköinen)           | IEC C20  |
| Direktiivit                        | EMV-direktiivi 2014/30/EU<br>Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU  |
| Normit                             | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21  |
| Käyttölämpötila-alue               | 5 °C...50 °C   |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...95 %  |
| Varastointilämpötila-alue          | -20 °C...70 °C   |
| Sopii:                             | Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 800 mm<br>Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 800 mm<br>Kaappityyppi: TX CableNet: ≥ 800 mm |
| Pakkausyksikkö                     | 1 kpl  |
| Nettopaino                         | 1,8 kg   |
| Bruttopaino                        | 2 kg   |
| Tullitariffinimike                 | 85366990   |
| ETIM 9                             | EC002762   |
| ETIM 8                             | EC002762   |
| ECLASS 8.0                         | 27142604   |

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

DK PDU basic, LxKxS: 44x450x144, IEC 60320: 8 x C13, 230 V, 1~, 16A

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus