

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.131 PDU basic

Osavaltio: 10.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.131 - PDU basic

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7979.131
Tuotekuvaus	Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).
Hyödyt	Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen) Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
Materiaali	Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi Pistokepaikat: muovi
Toimitus	Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot	Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon Muut kotelovärit mahdollisia
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 70 mm Pituus: 1.095 mm

ominaisuudet

Pistokkeiden määrä ja tyyppi	12 x C19
Nimelliskäyttöjännite	400 V (AC)
Nimellisvirta (maks.)	32 A
Nimellisteho	22 kW
Syötöt	Määrä: 3 Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE
Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Käyttölämpötila-alue	5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5 kg
Bruttopaino	5,5 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	PDU basic 32A/3P CEE 12xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 12 x C19

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus