


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615 PDU local metered

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

Korkeatasoinen virranjakelu ja kulutustietojen paikallinen mittaus – sopii ihanteellisesti nykyaikaisiin palvelinkaappeihin ja Colocation-konesaleihin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7979.615
Rakenne	Sininen
Tuotekuvaus	Paikallisella energianmittauksella varustetussa PDU:ssa on yksi vaihekohtainen näyttö – eli yhteensä kaksi näyttöä.
Hyödyt	Integroitu sähkövirran (A); pätötehon (kW); jännitteen (V); taajuuden (Hz); energian (kWh), vaihekulman (°) mittaus Mittaustarkkuus ± 2 %
Tekniset tiedot	Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa Liitäntäkaapeli, pistoke, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Jännite V, Virta A, Taajuus Hz LCD-näyttö
Toimintotapa	Mittaus / vaihe tai syöttö
Materiaali	Alumiini, maalattu, sininen, värisävy RAL 5010 Peitelevy: muovi PA 6 GF30, musta, värisävy RAL 9005
Toimitus	PDU sähkön mittauksella, 32 A, 1-vaiheinen, sininen 2 pidikekulmaa
Measurement functions, description	Mittaus / vaihe tai syöttö
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 47 mm Pituus: 1.308 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Pistorasiat	24 x C 13 6 x C 19 2-napainen suojakoskettimella, musta

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	230 V, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta (maks.)	32 A
Nimellisteho	7,4 kW
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitântätapa (sähköinen)	CEE
Direktiivit	EMC-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Varastointilämpötila-alue	-5 °C...60 °C
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm Kaappityyppi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,5 kg
Bruttopaino	3,5 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Tuotekuvaus	PDU paikallisella energianmittauksella, sininen malli, 24x C13, 6x C19, 2-napainen, suojakosketin, musta, LxKxS: 44x1308x47 mm