

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.721

Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.721 - Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3

Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaksi (tyyppi 3) hälytyskontaktilla kiinnitettäväksi kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkää laitteistoa ja toimivat ylijännitesuojaketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennuksessa tai energijakajaan tulee sisällyttää muita tyyppin 1 ja tyyppin 2 ylijännitesuojalaitteita.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7979.721
Rakenne	Ylijännitesuoja tyyppi 3
Tuotekuvaus	Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaa varten (tyyppi 3) hälytyskoskettimella, kiinnitys kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkiä laitteistoja ja toimivat ylijänniteketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennukseen tai energianjakajaan tulee sisällyttää tyyppin 1 ja tyyppin 2 ylijännitesuojalaitteita.
Hyödyt	Liitântävalmiiksi johdotettu ja heti käyttövalmis ylijännitesuojaratkaisu Yleiskäyttöinen Korkea käytettävyys – ylijännitesuojat voidaan vian ilmaantuessa vaihtaa keskeyttämättä virransyöttöä Huoltoystävällinen kokoonpano suojamoduulien pistokejärjestelmän ansiosta Versiot 16 A/32 A vaihevirroille, 1- tai 3-vaiheinen Versiot liitântäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla Heti käytettävissä TN-S-verkoissa Kisko- ja kaapelointitila L/N ja N/PE Optinen tilanvalvonta suoraan ylijännitesuojalla Tilailmoitus potentiaalittoman hälytyskoskettimen kautta edelleen lähetettäväksi, esim. GLT:lle Tilaa säästävä asennus kompaktin rakennusmuodon ansiosta
Materiaali	Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	3,7 kW
Liitântätapa (sähköinen)	CEE-pistoke/kytkin

ominaisuudet

Nimellisvirta (maks.)	16 A
Direktiivit	Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-direktiivi 2014/30/EU
Normit	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Mitat	Leveys: 44 mm Korkeus: 75 mm Pituus: 250 mm
Syöttökaapelin liitântä (tyyppi/ pituus)	H05VV-F5G2.5, 1 m
Liitântä, lähtökaapeli (tyyppi/ pituus)	H05VV-F5G2.5, 2 m
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,6 kg
Bruttopaino	2,08 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806
Tuotekuvaus	DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module