


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.813 PDU UK basic

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.813 - PDU UK basic

Energianjakelu on suunniteltu erityisesti datakeskuksille ja vapaasti seisoville kaapeille, joissa on brittiläiset laitepistokkeet (BS 1363).



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7979.813
Tuotekuvaus	Korkeatasoinen virranjakelu kompaktissa muodossa IT-verkko- ja palvelinräkeille. Kussakin mallissa erilaisia hallintatoimintoja energian mittaamiseen ja valvontaan.
Hyödyt	Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle Virtasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
Tekniset tiedot	Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi Pistokepaikat: muovi
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot	Tyyppin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon Tyyppin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 70 mm Pituus: 1.095 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	16 x BS 1363
Pistorasiat	16 x BS 1363

# ominaisuudet

Nimellisvirta (maks.)	13 A
Nimellisteho	3 kW
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitântätapa (sähköinen)	UK
Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Käyttölämpötila-alue	5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-25 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm Kaappityyppi: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	DK PDU UK, basic, LxPxS: 44x1095x70 mm, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus