

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Tuuletinlaajennussarja

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle

Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.010, 5503.020 ja 5503.025.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 7990.000
Rakenne	Ilman kattolevyä
Tuotekuvaus	Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.xxx.
Hyödyt	Liitântävalmis täydellinen ratkaisu Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohtamaan sähköverkon mukaan
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 9005
Toimitus	Tuuletin Suojaristikko Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje
Ilmateho (käyttöpisteessä)	150 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,32 A 60 Hz:ssä: 0,32 A
Mitat	Leveys: 119 mm Korkeus: 25 mm Syvyys: 119 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Kierrosluku	100 %
Ohje	Annetun ilmatehon vähentäminen 150 m ³ /h:iin 25 Pa:n vastapaineella

ominaisuudet

Melutaso (käyttöpisteessä)	44 dB(A)
Käyttölämpötila-alue	5 °C...55 °C
Nimellisteho	7,7 W
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,308 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Tuotekuvaus	Puhaltimen laajennussarja, nopeussäädettävä, 192 m ³ /h esteetön ilmavirta, puhallinmoduuleille, WHD:119x25x119 mm, RAL 9005

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus