

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.128

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 12.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.128 - Rivikaappijärjestelmä VX25 BMW AG - konsernin standardi

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. VX25-kaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.128
Tuotekuvaus	Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. VX25-kaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovet 180° saranoilla 8618.330 Ovet asennetulla Komfort-kahvalla puoliprofiilisylintereille 8618.250 sis. asennetun adapterisarjan kaksoislehtiselle lukkopesälle 7993.200 Jalustan korkeus: 200 mm, sisältää kulmakappaleet ja jalustaelementit eteen ja taakse 8660.02X, jalustan peitelevyjen korkeus edessä 2 x 100 mm ja takana 1 x 200 mm Varustettu sinkityllä asennuslevyllä, asennus taka-asentoon viimeiseen rasterireikään Eteen ylös LED-järjestelmävalaisimella 2500.220, 24 V, asennuksella 2500.410 ja ovikytkimellä 2500.460
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 200 mm

ominaisuudet

Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.896 mm
Ovien määrä	1
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	131.6
Bruttopaino	143