

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 31.7.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.165 - Rivikaappijärjestelmä VX25 BMW AG - konsernin standardi

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 7993.165
Tuotekuvaus	Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri	Kotelo: RAL 7035 Jalusta: RAL 9005
Toimitus	Oikeaan oveen on asennettu Komfort-kahva adapterisarjan kanssa ja kaksoislehtilukolla Oikealle ja vasemmalle asennetut sivuseinät 200 mm korkea jalusta, kuten 8660.02X, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja 200 mm korkeaa peitelevyä oikealle, vasemmalle ja taakse Eteen ylös LED-järjestelmävalaisimella 2500.220, 24 V, asennuksella 2500.410 ja ovikytkimellä 2500.460 Ovet on yhdistetty maadoituspunoksella 2412.316 rungon yläosaan. Ilman asennuslevyä Pariovet 180° saranoilla Oikeassa ovesta 220 mm alhaalta asennetun kaaviotaskun ja 950 mm alhaalta kahden asennetun kaaviotelineen kanssa Ilman pohjalevyjä Jalustan vasemmalle puolelle on asennettu vedenpoistokisko syvyys-suuntaan, asennuspisteet: 1. ja 3. runkoreikä vasemmalta

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 1.200 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta	2 200 mm
Ovien määrä	2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	173.273
Bruttopaino	180.313
EAN	4028177960107