

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 7993.166 KX-väyläkotelot

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 7993.166 - KX-väyläkotelot Erittelyn mukaan

Moduulilaatikko, saranallinen ovi, sis. laiteikkunan ja kaksoislehtiavaimen. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	KX 7993.166
Tuotekuvaus	KX-pohjaiset väyläkotelot. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten, kansi alhaalta saranoitu, varustettu laiteikkunalla, yhtenäisellä PU-vaahdotiivisteellä, kotelossa ja kannessa maadoituspisteet.
Tekniset tiedot	Kannen avauskulmaksi rajataan mustalla pidätinköydellä, pituus 425 mm, n. 90°
Materiaali	Kotelo: teräslevy Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kansi aukotettu ja taakse liimattu laiteikkuna, ylhäällä kaksi salpalukkoa 3 mm kaksoislehtipesällä, alhaalla saranat Kotelon pohja ilman laippaa, kolmella viereisellä aukotuksella (LxS) 112,0 x 36,0 mm, 4 kiinnitysreiällä Ø 5,5 mm takaosassa, takakotelon reuna 35,0 mm päässä aukotusten takareunasta, vasemmanpuoleisen aukotuksen vasen reuna 80 mm päässä vasemman kotelon reunasta, oikeanpuoleisen aukotuksen oikea reuna 108 mm päässä oikean kotelon reunasta, keskimäinen aukotus on keskitetty kahden muun aukotuksen Ø väliin kahdella reiällä Ø 20,5 mm, reikien keskiosa 30 mm päässä oikean kotelon reunasta, reikien keskiosasta kotelon takareunaan 50,0 ja 80,0 mm Asennuslevy Kannatinkiskot TH 35 x 7,5 mm, asennettu asennuslevyyn, myös kaapelikanaviin Pidätinköysi, musta, pituus 549 mm (sis. irrallaan toimitukseen) Suojakalvo, liimautuva, DIN A4 (sis. irrallaan toimitukseen)

ominaisuudet

Protection category NEMA	NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 65
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 155 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 487,5 mm Laiteikkunan korkeus: 190,5 mm
Number hinges	2
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	9,7 kg
Bruttopaino	9,96 kg
Tullitariffinimike	84879059