

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Energiaajakaja 24 V DC

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Energiajakaja 24 V DC Erittelyn mukaan

Hajautettu energiajakaja, syöttö 24 V DC. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausno	AX 7993.226
Tuotekuvaus	Kompakti AX-kytkentäkaappi 1039.000. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko, särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten. Kotelon pohjassa laippalevy, teräslevy. Ovesa yhtenäinen PU-vaahdotiiviste, molemmilla puolilla pystysuorat rei'itetyt ovilistat, maadoituspiste, ruuvatut saranat. Asennuslevy: reikä etupuolelta tehtävää maadoitusta varten, mittapainatus.
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovi 180° saranoilla, saranat oikealla Laippalevy 2 aukotuksella (BxT) 112 x 36 mm, kukin 4 kääntöpuolisella kiinnitysreiällä Ø 5,5 mm Laippalevy 2 reiällä Ø 16,5 mm, 2 reiällä Ø 20,5 mm sekä yhdellä reiällä Ø 25,5 mm 4 seinäkiinnitintä seinän etäisyydellä 40 mm (sis. irrallaan toimitukseen) Asennuslevy alhaalla vaakasuoralla kaapelikanavalla 75 x 75 mm, 420 mm pitkä, asennuslevy ylhäällä vaakasuoralla kaapelikanavalla 40 x 40 mm, 420 mm pitkä, vaakasuoriin kaapelikanaviin on yhdistetty yksi pystysuora kaapelikanava 25 x 40, 175 mm pitkä 2 kannatinkiskoa TH35/7,5 asennettu asennuslevylle vaakasuoraan, kannatinkiskon pituus vasemmalla 107 mm, oikealla 437 mm Muovikahva 2577.010 sis. lukon VW-E1 (sis. irrallaan toimitukseen)
Käyttöalueet	Volkswagen-konsernin tehtaisiin maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta tehtaita USA:ssa

ominaisuudet

Ohje	Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen. UL-sertifiointi sertifikaatin nro 20190301 – E76083 mukaan, esivalmisteltu UL-tyyppiluokituksille 1, 12. Sertifiointi rajoittuu vain tyhjään koteloon toimitustilassa, asiakkaan on suljettava kotelon aukot tyyppiluokitusten mukaisesti
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 380 mm Syvyys: 210 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	94032080
