


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Energiaajakaja 400 V AC

Osavaltio: 25.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Energiajakaja 400 V AC Erittelyn mukaan

Hajautettu energiajakaja, syöttö 400 V AC, asennetut ratsastajavaroke-elementit tarkastettu DIN EN 61439:n mukaan. Käyttö kulloisenkin tuotemerkin projektikohtaisten materiaalien hyväksyntäluettelojen mukaisesti.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 7993.400
Tuotekuvaus	Kompakti AX-kytkentäkaappi 1039.000. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko, särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten. Kotelon pohjassa laippalevy, teräslevy. Ovessa yhtenäinen PU-vaahdotiiviste, molemmilla puolilla pystysuorat rei'itetyt ovilistat, maadoituspiste, ruuvatut saranat. Asennuslevy: reikä etupuolelta tehtävää maadoitusta varten, mittapainatus.
Materiaali	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Ovi 180° saranoilla, saranat oikealla Muovikahva 2577.010 sis. lukon VW-E1, asennettu Laippalevy 12 reiällä Ø 16,5 mm, 9 reiällä Ø 25,5 mm, 2 reiällä Ø 32,5 mm sekä yhdellä reiällä Ø 50,5 mm, reiät lukittu täytetulpalla Asennuslevy työstetty ja varustettu 5-napaisella virtakiskojärjestelmällä (L1 – L3, N + PE), sis. kiinnittimet, liitäntäadapterin 9612.000 ja 11 x ratsastajavaroke-elementit 9630.005 Kotelo, asennuslevy ja ovi maadoituskaapelilla PE-kiskoon esijohdotettu ja maadoitettu 4 seinäkiinnitintä seinän etäisyydellä 40 mm (sis. irrallaan toimitukseen)
Ohje	Lain BV 1.09 § 1.1.2 mukaan kaikki koneisiin asennetut lukot toimitetaan ilman avainta. Toimittajan omaan tarpeeseen tarvittavia sylinteriavaimia tilausnumerolla 2532.002 voidaan tilata erikseen.

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
-----------------------	---------

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 56
--	-------

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 380 mm Syvyys: 210 mm
-------	---

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Tullitariffinimike	94032080
--------------------	----------